



## Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Vanjski navoj, Priključni vanjski navoj: 1/4col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080276 1/4
GTIN	7391390419064
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

**Čelične spojke** za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:

- **Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.**
- **Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.**
- **Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.**
- **Ekonomičnost – vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.**

**eSafe sigurnosne spojnice** prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.

Protok: 950 L/min, maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.

#### Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

#### Napomena:

**CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.**

### Tehnički opis

Materijal	Čelična spojnica
Priključni vanjski navoj	1/4 col

Vrijednost protoka	950 l/min
maksimalan radni tlak	16 bar
Vrsta proizvoda	Spojka