



Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom Vanjski navoj, Priključni vanjski navoj: 3/8col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080276 3/8
GTIN	7391390419071
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Čelične spojke za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:

- **Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.**
- **Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.**
- **Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.**
- **Ekonomičnost – vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.**

eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.

Protok: 950 L/min, maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Tehnički opis

Priključni vanjski navoj	3/8 col
Materijal	Čelična spojnica

maksimalan radni tlak	16 bar
Vrijednost protoka	950 l/min
Vrsta proizvoda	Spojka