



PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 4m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080248 4
GTIN	7391390143907
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporna na temperaturu od - 20/ + 60 °C. Maksimalni radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Tehnički opis

Priključak brzostezne spojnice	1/4 col
Materijal	PU spiralno crijevo
maks. tlak pucanja	35 bar
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Boja	plava
maksimalan radni tlak	10 bar
Priključak utičnog nastavka	1/4 col
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Korisna dužina crijeva	4 m

Vrsta proizvoda

Crijevo

Pribor

Spojnica s vanjskim navojem5-dijelni set Priključni vanjski navoj 1/4 col

080300 1/4

Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkomVanjski navoj Priključni vanjski navoj 1/4 col

080276 1/4