



PU spiralno crijevo od 1/2 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 11×16 mm, korisna dužina crijeva: 4m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080249 4
GTIN	7391390305435
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporna na temperaturu od - 20/ + 60 °C. Maksimalna radni tlak 16 bara. Sukladno standardu ISO B.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Tehnički opis

Materijal	PU spiralno crijevo
Unutarnji Ø crijeva	11 mm
Korisna dužina crijeva	4 m
Priključak brzostezne spojnice	1/2 col
Vanjski Ø crijeva	16 mm
Boja	plava

Priključak utičnog nastavka	1/2 col
maks. tlak pucanja	35 bar
maksimalan radni tlak	10 bar
Vrsta proizvoda	Crijevo

Pribor

Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkomVanjski navoj Priključni vanjski navoj 1/2 col	080276 1/2
--	------------