



Pištolji za komprimirani zrak, plastika s fiksno montiranom cijevi, duljina ispušne cijevi: 90mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080264 90
GTIN	7391390475381
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Pneumatski pištolji s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem. Sukladno standardu ISO B.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Dio isporuke:

Uključujući čelični spojni adapter br. 080300 vel. 1/4.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Tehnički opis

Duljina ispušne cijevi	90 mm
Vrijednost protoka	500 l/min
Vrsta proizvoda	Pištolj