

**Pištolf za komprimirani zrak i prskanje, podesiv Priključak za zrak, Tip: FLOW****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Pištolji za komprimirani zrak s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem.

Pneumatski pištolf i pištolf za prskanje s Jet-mlaznicom, **podesiv mlaz** (točkasti do plosnati) s **podesivim protokom** (zrak: 200 -1200 l/min, tekućina: 7– 46 l/min). Sukladno standardu ISO B. Uključujući čelični spojni adapter br. 080300.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Tehnički opis

Vrijednost protoka	200 - 1200 l/min
Vrijednost protoka za tekućinu	7 - 46 l/min
Vrijednost protoka zraka	200 - 1200 l/min
Vrsta proizvoda	Pištolf

