



Pneumatski pištolj, plastika s fiksno montiranom „Star-Tip” cijevi, Tip: SAFE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080267 SAFE
GTIN	7391390475374
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Pneumatski pištolji s kontinuiranom regulacijom protoka zraka, lagani, s više mogućnosti odlaganja i jednostavnim rukovanjem. Sukladno standardu ISO B.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Dio isporuke:

Uključujući čelični spojni adapter br. 080300.

Napomena:

CEJN serija 310 prikladna je za tržišta Beneluksa, Francuske, Sjeverne Amerike i Norveške.

Tehnički opis

Duljina ispušne cijevi	90 mm
Vrijednost protoka	500 l/min
Vrsta proizvoda	Pištolj

Pribor

Garnitura crijeva i tihih mlaznica	080257
Garnitura magnetskih držača serije	080261
Proziran štitnik za pištolj za komprimirani zrak Vanjski Ø 100 mm	080256 100
Spojnica s vanjskim navojem5-dijelni set Priključni vanjski navoj 1/4 col	080300 1/4