

**HEDI****Svjetiljka DUO za radionice, tip: 6LEDWDUO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081306 6LEDWDUO
GTIN	
Razred artikla	08B

**Opis****Izvedba:**

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj./isklj., i gumeni priklj. vod duljine 3 m u crnoj boji. Robusno, dugačko, uklopljeno metalno zglobno crijevo za slobodnu pokretljivost glave svjetiljke i veliku stabilnost.

Alle Hedi® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama. Preklopna leća omogućuje jednostavan i brz odabir između točkaste i široke zrake svjetlosti. Glava svjetiljke ima kuglični zglob koji joj omogućuje okretanje i njihanje do 340°. Uključuje rasvjetno tijelo koje se može zamijeniti.

Nazivni napon: 250 V

Boja svjetlosti: topla bijela bit

Temperatura boje: 3000 K

**Tehnički opis**

Nazivni napon	250 V
Temperatura boje	3000 K
Vrsta pričvršćenja	Magnetsko postolje

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Boja svjetlosti	topla bijela bit
Duljina priključnog kabla	3 m
Rasvjetno tijelo	LED
ATEX zona	bez
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka