

Garant**Glodača pločica za utor lastin rep, HB7720, širina glodanja A: 45stupanj****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 217264 45 |
| GTIN | 4062406729073 |
| Razred artikla | 21C |

Opis**Izvedba:**

Sa sekundarnom fazom, za kvalitetnu obradu površina.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--|
| Širina glodanja A | 5,9 mm |
| Kut α | 45 stupanj |
| maksimalna dubina reza S_{maks} | 5,6 mm |
| Vrsta | HB7720 |
| $\varnothing D$ | 26 mm |
| Tip | P26 |
| Broj oštrica Z | 6 |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 500 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 400 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 250 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 250 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | 60 m/min | H |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | 45 m/min | H |
| Čelik < 65 HRC | prikladno | 35 m/min | H |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 180 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |