

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške / pločice:
16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 1620F12
Opruga	259046 4
Koljenasta poluga	259015 15
Ukupna duljina L	80 mm
Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	259031 5

Vijak koljenaste poluge	259018 14
Seriya	Master Eco
Duljina glave L ₁	30 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač