


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevi, Vel. drške / pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 15
ISO kod držača	PCLNR/L 2020X12
Podložna pločica	259031 5
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Veličina drške	20 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 15
Ukupna duljina L	90 mm

Opruga	259046 4
Seriya	Master Eco
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač