


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevi, Vel. drške / pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 14
Ukupna duljina L	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Serijski	Master Eco
Veličina pločice	12 mm
Koljenasta poluga	259015 15
Podložna pločica	259031 5
ISO kod držača	PCLNR/L 1620F12
Veličina drške	16 mm

Opruga	259046 4
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač