

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Opruga	259046 5
Podložna pločica	259031 44
Koljenasta poluga	259015 16
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	PDJNR/L 1616X11
Vijak koljenaste poluge	259018 16
Serijski broj	Master Eco

Duljina glave L ₁	35 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač