

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Veličina drške / pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	95 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 16
Koljenasta poluga	259015 16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	20 mm
Podložna pločica	259031 44
ISO kod držača	PDJNR/L 2020X11
Serijski broj	Master Eco

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Opruga	259046 5
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač