

**Garant****GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Veličina drške / pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250624 25/15  |
| GTIN           | 4062406728953 |
| Razred artikla | 21U           |

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ISO kod držača                        | PDJNR/L 2525X15 |
| Podložna pločica                      | 259031 45       |
| Ukupna duljina L                      | 110 mm          |
| Koljenasta poluga                     | 259015 17       |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506..     |
| Funkcionalna širina L <sub>4</sub>    | 32 mm           |
| Duljina glave L <sub>1</sub>          | 40 mm           |
| Veličina pločice                      | 15 mm           |
| Serija                                | Master Eco      |
| Vijak koljenaste poluge               | 259018 17       |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Opruga              | 259046 4                   |
| Veličina drške      | 25 mm                      |
| Standard            | DIN ISO 5610               |
| Primjena            | desno                      |
| Unutarnje hlađenje  | da                         |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj                 |
| Primjena            | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Primjena            | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda     | Okretni stezni držač       |