

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Veličina drške / pločice: 20/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Serija	Master Eco
Duljina glave L ₁	40 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	15 mm
Koljenasta poluga	259015 17
Podložna pločica	259031 45
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Vijak koljenaste poluge	259018 17
Opruga	259046 4

Veličina drške	20 mm
ISO kod držača	PDJNR/L 2020H15
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač