

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevi, Veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 16
Podložna pločica	259031 44
Serijski	Master Eco
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Koljenasta poluga	259015 16
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
ISO kod držača	PDJNR/L 1616X11

Ukupna duljina L	85 mm
Opruga	259046 5
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač