

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevi, Veličina drške / pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

ISO kod držača	PDJNR/L 2020X11
Duljina glave L ₁	35 mm
Serijski	Master Eco
Vijak koljenaste poluge	259018 16
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Koljenasta poluga	259015 16
Opruga	259046 5
Veličina pločice	11 mm

Podložna pločica	259031 44
Ukupna duljina L	95 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač