

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevi, Veličina drške / pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 17
ISO kod držača	PDJNR/L 2525X15
Serija	Master Eco
Veličina pločice	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Veličina drške	25 mm
Opruga	259046 4
Ukupna duljina L	110 mm
Duljina glave L ₁	40 mm

Koljenasta poluga	259015 17
Podložna pločica	259031 45
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač