

**Garant****GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške / pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259031 46
Koljenasta poluga	259015 15
Veličina drške	16 mm
Serija	Master Eco
Veličina pločice	12 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Ukupna duljina L	85 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 1620X12
Vijak koljenaste poluge	259018 15

Opruga	259046 4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Duljina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač