


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Serija	Master Eco
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
ISO kod držača	PSSNR/L 1620X12
Vijak koljenaste poluge	259018 15
Opruga	259046 4
Koljenasta poluga	259015 15
Duljina glave L ₁	35 mm

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	259031 46
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje