


**Garant****GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 2525X12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Opruga	259046 4
Ukupna duljina L	105 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Serijski broj	Master Eco
Koljenasta poluga	259015 15
Veličina drške	25 mm

Podložna pločica	259031 46
Vijak koljenaste poluge	259018 15
Veličina pločice	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje