


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 311936, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 15
Veličina drške	20 mm
Serija	Master Eco
Ukupna duljina L	95 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Podložna pločica	259031 46
Koljenasta poluga	259015 15
Opruga	259046 4

Duljina glave L ₁	35 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 2020X12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje