

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desni, Vel. drške / pločice: 25/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251910 25/08
GTIN	4062406734114
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Serija	Master Eco
Veličina pločice	8 mm
Podložna pločica	259031 48
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Opruga	259046 4
ISO kod držača	PWLNRL 2525H08
Vijak koljenaste poluge	259018 15

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Koljenasta poluga	259015 15
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje