

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desni, Vel. drške / pločice: 25/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251910 25/06
GTIN	4062406733902
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	30 mm
Veličina drške	25 mm
Opruga	259046 5
Serija	Master Eco
Veličina pločice	6 mm
Podložna pločica	259031 47
Koljenasta poluga	259015 16
Ukupna duljina L	100 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 16

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	PWLNR/L 2525H06
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje