

Garant
GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desni, Vel. drške / pločice: 20/08mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 15
Veličina drške	20 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Koljenasta poluga	259015 15
ISO kod držača	PWLNRL 2020X08
Podložna pločica	259031 48
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Opruga	259046 4

Veličina pločice	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Serijska	Master Eco
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje