


**Garant****GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 25/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251911 25/06
GTIN	4062406734169
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259031 47
ISO kod držača	PWLNRL 2525H06
Koljenasta poluga	259015 16
Serijski broj	Master Eco
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Veličina pločice	6 mm
Veličina drške	25 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 16

Opruga	259046 5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje