


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 25/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251911 25/08
GTIN	4062406734176
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	30 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 15
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina pločice	8 mm
Koljenasta poluga	259015 15
ISO kod držača	PWLNR/L 2525H08
Seriya	Master Eco
Funkcionalna širina L ₄	32 mm

Opruga	259046 4
Podložna pločica	259031 48
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje