


**Garant****GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 20/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Koljenasta poluga	259015 16
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	90 mm
ISO kod držača	PWLNRL 2020X06
Serija	Master Eco
Opruga	259046 5
Veličina drške	20 mm
Podložna pločica	259031 47

Vijak koljenaste poluge	259018 16
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje