


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 16/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 15
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	8 mm
Podložna pločica	259031 48
Opruga	259046 4
Duljina glave L ₁	30 mm
Seriya	Master Eco
Ukupna duljina L	80 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 15

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
ISO kod držača	PWLNR/L 1620F08
Veličina drške	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje