


**Garant****GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške / pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Serija	Master Eco
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Podložna pločica	259033 10
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Vijak za steznu vilicu	259021 7
Vijak za podlošku	259027 7
Stezna vilica	259038 19

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	MVJNR/L 2020H16
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje

## Pribor

Stezna vilica tip 19	259038 19
Podložna pločica tip 1	259031 1
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Vijak za steznu vilicu tip 7	259021 7
Vijak za podložnu pločicu tip 9	259025 9
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500