


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevi, Vel. drške / pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Vijak za steznu vilicu	259021 7
Stezna vilica	259038 19
ISO kod držača	MVJNR/L 2020H16
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Podložna pločica	259033 10
Serijski naziv	Master Eco

Veličina pločice	16 mm
Vijak za podlošku	259027 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Vijak za podložnu pločicu tip 7	259027 7
Stezna vilica tip 19	259038 19
Vijak za steznu vilicu tip 7	259021 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500