

Garant
GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške / pločice: 25/16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	40 mm
Vijak za podlošku	259027 7
Serija	Master Eco
Vijak za steznu vilicu	259021 7
Stezna vilica	259038 19
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica	259033 10
ISO kod držača	MVJNR/L 2525X16
Veličina pločice	16 mm

Ukupna duljina L	110 mm
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje

Pribor

Vijak za steznu vilicu tip 7	259021 7
Vijak za podložnu pločicu tip 7	259027 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Stezna vilica tip 19	259038 19
Podložna pločica tip 1	259031 1
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500