

**Garant****GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, desni, Vel. drške / pločice: 20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Zatik	259049 7
Serija	Master Eco
Podložna pločica	259033 6
Stezna vilica	259038 18
Duljina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina drške	20 mm

Veličina pločice	8 mm
ISO kod držača	MWLNRL 2020X08
Ukupna duljina L	95 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač