

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 25/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Stezna vilica	259038 18
Duljina glave L ₁	35 mm
Vijak za steznu vilicu	259021 6
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	MWLNLR/L 2525X08
Ukupna duljina L	105 mm
Veličina pločice	8 mm
Zatik	259049 7

Seriya	Master Eco
Podložna pločica	259033 6
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač