

Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Zatik	259049 7
Ukupna duljina L	95 mm
Podložna pločica	259033 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Stezna vilica	259038 18
Vijak za steznu vilicu	259021 6
Serijski	Master Eco
Duljina glave L ₁	35 mm

ISO kod držača	MWLNRL 2020X08
Veličina pločice	8 mm
Veličina drške	20 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač