

**Garant****Mehanički zglobni stativ (bez magnetskog postolja), duljina: 240mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	441610 240
GTIN	4062406729745
Razred artikla	41D

**Opis****Izvedba:**

**Mehanički mjerni stativ sa središnjim stezanjem** - svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog okretnog gumba. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Veliko i gumirano ručno kolo** (Ø oko 45 mm, tj. Oko 55 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje. Prihvat mjernog sata zglobnog stativa moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180°, a odgovara mjernim satovima s Ø drške 6 i 8 mm ili prizmom. Priključni navoj za magnetsko postolje M8, spojni navoj za zglobni stativ iznad M6.

**Dodatni pribor:**

Prihvat mjernog tronošca br. 442100 i 442104.

**Tehnički opis**

Duljina zglobnog kraka L <sub>1</sub>	110 mm
Priključni navoj	M8
Istovar	240 mm
Duljina zglobnog kraka L <sub>2</sub>	101 mm

Vrsta proizvoda

Mjerni stativ

---

**Pribor**Mehanički mjerni stativ (s magnetskim postoljem) Duljina  
240 mm

441600 240