

Garant**Mehanički zglobni stativ (bez magnetskog postolja), duljina: 290mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	441610 290
GTIN	4062406729752
Razred artikla	41D

Opis**Izvedba:**

Mehanički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog okretnog gumba. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Veliko i gumirano ručno kolo** (Ø oko 45 mm, tj. Oko 55 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje. Prihvat mjernog sata zglobnog stativa moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180°, a odgovara mjernim satovima s Ø drške 6 i 8 mm ili prizmom. Priključni navoj za magnetsko postolje M8, spojni navoj za zglobni stativ iznad M6.

Dodatni pribor:

Prihvat mjernog tronošca br. 442100 i 442104.

Tehnički opis

Priključni navoj	M8
Duljina zglobnog kraka L ₂	110 mm
Istovar	290 mm
Duljina zglobnog kraka L ₁	130 mm

Vrsta proizvoda

Mjerni stativ

PriborMehanički mjerni stativ (s magnetskim postoljem) Duljina
290 mm

441600 290