

## Garant

### **GARANT Master eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm**



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Razred artikla	21U

#### Opis

##### Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

##### Dio isporuke:

**S podložnom pločicom 1,5°.**

##### Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

#### Tehnički opis

Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	269023 3
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Serija	Master Eco
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Podložna pločica 1,5°	279819 1
Stezni vijak za podlošku	279824 1
Veličina pločice	16 mm

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač