

**Garant****GARANT Master eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 16/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	271998 16/16
GTIN	4062406734756
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Dio isporuke:**

**S podložnom pločicom 1,5°.**

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Stezni vijak za podlošku	279824 1
Podložna pločica 1,5°	279819 2
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	269023 3
Ukupna duljina L	80 mm
Serija	Master Eco
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	16 mm

Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač