

Garant

GARANT Master eco držač za tokarenje s navojnom stezaljkom, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 25/22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	271997 25/22
GTIN	4062406734749
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Dio isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć preko utora na donjoj strani vretena u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihvata br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Podložna pločica 1,5°	279819 3
Duljina glave L ₁	30 mm
Veličina drške	25 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	269023 4
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Seriya	Master Eco
Stezni vijak za podlošku	279824 2
Veličina pločice	22 mm

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač