

**HOLEX****Digitalni mjerni sat HCT Očitavanje 0,01 mm, mjerno područje: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434008 25
GTIN	4062406735029
Razred artikla	42C

**Opis****Izvedba:**

Digitalni mjerni sat kompaktne konstrukcije s digit. zaslonom izrazitog kontrasta.

- **Promjena smjera brojenja.**
- **Vrlo tanko kućište.**

Izvedba uz Bluetooth 5.0. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).

USB-C sučelje za napajanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje poklopac ušice i 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910; 434915.

**Tehnički opis**

Nazivni napon	3 V
Mjerno područje	0 - 25 mm

Očitavanje	0,0005 col
Serija	HCT
Ø stezne drške h7	8 mm
Snaga mjerenja	0,8 – 1,7 N
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	HCT Windows App
Debljina kućišta	26 mm
Kalibriranje	C1
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Ø kućišta	58 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Očitavanje	0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,035 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm

023000 30

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032

