

Garant**VHM kuglasto glodalo, bez prevlake, Ø f8 DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	207028 14
GTIN	4045197596697
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S dodatno **poliranim** žljebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** kod aluminijskih materijala sa duljim odvojenim česticama.

Duljine slične **DIN 6527**.

Tehnički opis

Oslobađanje Ø D ₁	13,2 mm
Broj zubi Z	2
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	60 mm
Ø reza D _c	14 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,15 mm
Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina rezne oštrice L _s	26 mm
Kut spirale	45 stupanj
Polumjer R	7 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tip	W
Tolerancija nazivnog \emptyset	f8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,03×D kod glodala za kopiranje
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Puno radijalno i kuglično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	220 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	170 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	130 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	140 m/min	N
PA 66	prikladno	180 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	120 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno samo u
posebnim uvjetima