

**Najlonsko spiralno crijevo, 1/4 cola sa spojkom, korisna dužina crijeva: 5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080057 5
GTIN	4062406734848
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Fleksibilno najlonsko crijevo. Otporno na temperature od -60 do +60 °C.

**Dio isporuke:**

Uključuje po 1 brzostezni priključak od mesinga i spojnicu.

**Tehnički opis**

maksimalan radni tlak	10 bar
Priključak brzostezne spojnice	1/4 col
Područje temperature	-60 - 60 °C
Unutarnji Ø crijeva	6 mm
Vanjski Ø crijeva	8 mm
Korisna dužina crijeva	5 m
Vrsta proizvoda	Crijevo

## Pribor

Brzostezna spojnicas unutarjnim navojem Priključni  
unutarjni navoj 1/4 col

---

080171 1/4