

**Najlonsko spiralno crijevo, 3/8 cola sa spojkom, korisna dužina crijeva: 5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080058 5
GTIN	4067263151883
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Fleksibilno najlonsko crijevo. Otporno na temperature od -60 do +60 °C.

Dio isporuke:

Uključuje po 1 brzostezni priključak od mesinga i spojnicu.

Tehnički opis

Vanjski Ø crijeva	12 mm
Korisna dužina crijeva	5 m
Unutarnji Ø crijeva	9 mm
Priključak brzostezne spojnice	3/8 col
maksimalan radni tlak	10 bar
Područje temperature	-60 - 60 °C
Vrsta proizvoda	Crijevo

Pribor

Brzostezna spojnicas unutarnjim navojem Priključni
unutarnji navoj 3/8 col

080171 3/8