

Garant**Mehanički mjerni stativ (s magnetskim postoljem), Duljina: 290mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	441600 290
GTIN	4062406735142
Razred artikla	41D

Opis**Izvedba:**

Mehanički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi spojevi su čvrsto stegnuti središnjom rotacijskom glavom. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. **Veliki i gumirani ručni kotač** (Ø oko 45 mm, tj. oko 55 mm) za lagano stezanje i otpuštanje. Prihvat mjernog sata zglobnog stativa moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180°, a odgovara mjernim satovima s Ø drške 6 i 8 mm ili prizmom. Priključni navoj za magnetsko postolje M8, spojni navoj za zglobni stativ iznad M6.

Stativ, uključuje magnetsko postolje s **ergonomskim okretnim prekidačem**. Snažan feritni magnet s brušenom kontaktnom površinom na stražnjoj strani i brušenom prizmatičnom donjom stranom za priključivanje na osovine i cilindrična tijela. **Drška s plastičnom oblogom** za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.

Dio isporuke:

Mjerni stativ uklj. magnetsko postolje br. 440620 vel. 1.

Dodatni pribor:

Prihvat mjernog tronošca br. 442100 i 442104.

Tehnički opis

Snaga prijanjanja	1000 N
Istovar	290 mm
Duljina zglobnog kraka L ₂	110 mm
Priključni navoj	M8
Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Duljina zglobnog kraka L ₁	130 mm
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Magnetsko postolje tip 1	440620 1
--------------------------	----------