

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234020 14
GTIN	4062406735036
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 050204.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 5IP (0,38 Nm)
Broj oštrica Z	2
Korisna duljina L ₁	42 mm
Duljina izboja L _A	69 mm
Nazivni Ø D	14
Ukupna duljina L	100 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 050204

Seriya	Power Drill
ABS® Ø d	50 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3xD
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice