

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za tokarenje - antivibracijski, HSK-T, Ø drške / Ø D – A mjera:
63/32-186mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320104 63/32-186
GTIN	2050002062917
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Prednost:

- Povećanje produktivnosti – zahvaljujući potisnutim vibracijama, podaci rezanja mogu se značajno povećati.
- Poboljšana kvaliteta površine.
- Poboljšana sigurnost procesa.
- Poboljšano odvođenje čestica.

Upotreba:

Za prihvata držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

Tehnički opis

Ø drške	63 mm
Duljina izboja A-dimenzija	186 mm
Ø D	32 mm
Prihvata	HSK-T
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držači za unutarnje tokarenje

