

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za tokarenje - antivibracijski, PSC, Ø drške / Ø D – A mjera:  
63/25-167mm****Podaci za narudžbu**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 320409 63/25-167 |
| GTIN           | 2050002063013    |
| Razred artikla | 36D              |

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

**Prednost:**

- Povećanje produktivnosti – zahvaljujući potisnutim vibracijama, podaci rezanja mogu se značajno povećati.
- Poboljšana kvaliteta površine.
- Poboljšana sigurnost procesa.
- Poboljšano odvođenje čestica.

**Upotreba:**

Za prihvata držača za tokarenje.

**Napomena:**

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

**Tehnički opis**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø drške                    | 63 mm       |
| Duljina izboja A-dimenzija | 167 mm      |
| Ø D                        | 25 mm       |
| Prihvata                   | PSC         |
| Norma prihvata             | ISO 26623-1 |
| Unutarnje hlađenje         | da          |

Vrsta proizvoda

Držači za unutarnje tokarenje