

Garant**GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234020 19
GTIN	4062406735203
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

Tolerancija provrta: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 060305.

Tehnički opis

ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L ₁	57 mm
Nazivni Ø D	19
Ukupna duljina L	120 mm
Duljina izboja L _A	89 mm
za colni Ø	3/4 col
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 060305

Seriya	Power Drill
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z	2
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	uvjetovan izbočenošću
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice